

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Produktų klasė	29E

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

**Techninis aprašymas**

Serija	Master Mute
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Laikiklio ISO kodas	A20X SCLCR/L09
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	177 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	100 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	120 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis