

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	222 mm
Laikiklio ISO kodas	A25X SCLCR/L09
Serija	Master Mute
Koto Ø D _s	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Iškyšos ilgis L ₁	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
neužspaudžiamas diapazonas S	155 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis