

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis:  
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Produktų klasė	29E

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

**Techninis aprašymas**

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Bendras ilgis L	151 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Serija	Master Mute
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	A16X SDUCR/L07
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	80 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	96 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis