

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 25/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	222 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 47
Plokštelės dydis	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A25X STFCL/L11
Iškyšos ilgis L ₁	125 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Serija	Master Mute
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	155 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis