

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis:
40/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	345 mm
Serija	Master Mute
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Plokštelės dydis	16 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A40X STFCR/L16
Koto Ø D _s	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	240 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairin.

Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis