

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Bendras ilgis L	277 mm
Iškyšos ilgis L ₁	160 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Serija	Master Mute
Laikiklio ISO kodas	A32X STFCL/L16
neužspaudžiamas diapazonas S	192 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis