



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232245 18
GTIN	4045197658081
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis L₁: 66,7 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto ilgis L_s: 56 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX9
Naudingasis ilgis L ₁	66,7 mm
Ø zona D _c	18 - 24 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Koto ilgis L _s	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8	232990 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX9	674248 TX9
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9	232990 TX9