

**BDMT 070302 ER-JS, PR1535, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227148 INOX
GTIN	4960664731152
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ . Tiksliai  $90^\circ$  iki  $a_p = 4$  mm.

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,2 mm
Tipas	INOX
Pastūma $f_z$ per dantį	0,05 – 0,08 mm
Rūšis	PR1535
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 070302 ER-JS
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		