

Mitutoyo

Skaitmeninis indikatorius Padalos vertė 0,001 mm, Matavimo ribos: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434461 25
GTIN	4946368850269
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcis standartinis laikrodinis indikatorius. Patikimas ir paprastas naudoti.

- Galimas dvikryptis ryšys, pvz., parametrizuojant per kompiuterį (Digimatic S1 sąsaja).
- Su absoliučiuju matavimų sistema ABSOLUTE. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuju nuliui iki kito baterijos keitimo.
- Galima paprastai skaičiuoti ir nustatyti maksimalias vertes.
- Su įspėjamąja funkcija kiekvienam kalibravimo planui.
- GO/±NG vertinimas atliekamas koreguojant viršutinę ir apatinę toleranciją.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497081, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Korpuso Ø	59 mm

Matavimo jėga	≤1,8 N
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Kalibravimas	C1
Korpuso storis	44,2 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	1
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Skaitmenų aukštis	11 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30
DAkKS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100