

Mitutoyo

Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu, Ženklinimo aukštis: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445136 300
GTIN	4946368859248
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

ABSOLUTE liniuotė, pakartotinai įjungus nereikia nustatinėti atskaitos taško, neribotas perstūmimo greitis. Didelis ir lengvai valdomas smagratis. Kietmetaliu dengta ženklinimo adata ir Digimatic duomenų išvestis. Didelis LCD ekranas (skaitmenų aukštis 12 mm), kad būtų lengva ir tikslu nuskaityti.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. 357. 1 ženklinimo adata su kietmetaliu galu Nr. 443510 dyd. 300.

Priedai pasirinktinai:

Laikiklis Nr. 445180 ir duomenų perdavimo laidas Nr. 497080.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
Matavimo liniuotės skerspjūvis	35×12 mm
Pado ilgis	149 mm
Pado plotis	100 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Leistina paklaida	0,03 mm
Ženklinimo aukštis	300 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	20000 h
Baterijų kiekis	1
Norma	Gamykliniai standartai
Skaitmenų aukštis	12 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Paslaugos

KalibravimasAukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024630 300
DAkKS kalibravimasAukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024640 300

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Atsarginė ženklinimo adata kietlydinio galu Kai ženklinimo aukštis 300 mm	443510 300