



Pūtimo ir skysčių pistoletas, reguliuojamas vandens jungtis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080253
GTIN	7391390268860
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu.

Pūtimo ir skysčių pistoletas su purkštuku, **reguliuojama srovė** (taškinė arba plati) **reguliuojamas srautas** (oras: 200 -1200 l/min., skystis: 7– 46 l/min).

Su plienine skysčio mova.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis Ø 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.

Tinkamas greitojo keitimo movas rasite Nr. 080149 dyd. 1/2.

Techninis aprašymas

Srauto dydis	200 - 1200 l/min
Skysčio srauto dydis	7 - 46 l/min
Oro srauto dydis	200 - 1200 l/min
Produkto rūšis	Pistoletas

