



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232250 12
GTIN	4045197589033
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L₁: 60,3 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto ilgis L_s: 50 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Ø zona D _c	12 - 12,5 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX7
Koto Ø D _s	20 mm
Naudingasis ilgis L ₁	60,3 mm
Koto ilgis L _s	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	ISO 9766
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm

211750 0,6

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX7

232990 TX7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX7

674248 TX7