

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269989 25/11
GTIN	4067263787181
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	31 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SDQCR/L11
Koto Ø D _s	25 mm
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis