



Rankiniai sriegikliai, Metriniam sriegiui: M3-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	146060 M3-12
GTIN	4067263802914
Produktų klasė	12K

Aprašymas

Modelis:

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš 3 dalių rankinių sriegiklių rinkinių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių M12 rinkinį, susidedantį iš 3-jų vnt. Nr. 130250

Techninis aprašymas

metriniams sriegiams	M3–M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 352
Produkto rūšis	sriegiklius

Priedai

Rankinių sriegiklių rinkinys M M3,5	130150 M3,5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M7	130150 M7
Rankinių sriegiklių rinkinys M M4,5	130150 M4,5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M8	130150 M8
Rankinių sriegiklių rinkinys M M9	130150 M9
Rankinių sriegiklių rinkinys M M10	130150 M10
Rankinių sriegiklių rinkinys M M12	130150 M12
Rankinių sriegiklių rinkinys M M3	130150 M3
Rankinių sriegiklių rinkinys M M6	130150 M6
Rankinių sriegiklių rinkinys M M4	130150 M4
Rankinių sriegiklių rinkinys M M5	130150 M5
Tuščia dėžutė Tipas 1	146960 1