



Šildoma dygsniuota liemenė, juoda, unisex dydis: M



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091237 M

GTIN

4058546403621

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

- M12™ šildoma striukė su anglies pluošto kaitinimo elementais ir šildomomis zonomis krūtinės, nugaros ir pečių srityse.
- Iki 11 valandų veikimo laikas su M12™ 12V REDLITHIUM™ akumuliatoriaus įkrovimu (3,0 Ah).
- Dygsniuota striukė pagaminta iš lengvo ir patvaraus poliesterio taip pat gali būti dėvima kaip vidinis sluoksnis (išorinis ir vidinis audinys 100% poliesteris).
- Komfortas net dirbant atšiauriomis, lietingomis ar vėjuotomis oro sąlygomis.
- Optimizuotas akumuliatoriaus dėklo pritaikymas leidžia laikyti M12™ akumuliatorių priekyje arba gale, kad būtų patogiau.
- Kelios šildymo zonos - 5 įsiūti anglies pluošto kaitinimo elementai paskirsto šilumą svarbiausioms vietoms.
- Paprastas OneTouch temperatūros nustatymas - 3 šilumos lygio nustatymai: aukštas, vidutinis, žemas.
- Tinka skalbyklėms ir džiovyklėms.
- Komplekte yra akumuliatoriaus valdiklis.
- Naujas dizainas su gobtuvu.
- 100 % suderinama su MILWAUKEE® M12™ produktų programa.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte nėra akumulatoriaus arba įkroviklio.

Pastaba:

Prieš sandėliuojant švarką, jis turi būti atvėsintas, o akumulatorius ir akumulatoriaus laikiklis turi būti išimti. Anglies pluošto kaitinimo elementai neturi būti įstrigę. Nesandėliuokite akumulatorius šalia metalinių daiktų (trumpojo jungimo rizika). Akumuliatorių ir įkroviklių negalima skaldyti ir reikia visada laikyti sausoje vietoje.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	0
unisex dydis	M
Medžiaga	Poliesteris
Vidinio pamušalo medžiaga	Poliesteris
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Gamintojo pavadinimas	M12 HPVBL2-0
Lytis	Unisex
Audinio sudėtis	100% poliesteris
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Nuo šalčio sauganti liemenė