



Šildoma dygsniuota liemenė, juoda, unisex dydis: L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091237 L
GTIN	4058546403638
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- M12™ šildoma striukė su anglies pluošto kaitinimo elementais ir šildomomis zonomis krūtinės, nugaros ir pečių srityse.
- Iki 11 valandų veikimo laikas su M12™ 12V REDLITHIUM™ akumulatoriaus įkrovimu (3,0 Ah).
- Dygsniuota striukė pagaminta iš lengvo ir patvaraus poliesterio taip pat gali būti dėvima kaip vidinis sluoksnis (išorinis ir vidinis audinys 100% poliesteris).
- Komfortas net dirbant atšiauriomis, lietingomis ar vėjuotomis oro sąlygomis.
- Optimizuotas akumulatoriaus dėklo pritaikymas leidžia laikyti M12™ akumuliatorių priekyje arba gale, kad būtų patogiau.
- Kelios šildymo zonos - 5 įsiūti anglies pluošto kaitinimo elementai paskirsto šilumą svarbiausioms vietoms.
- Paprastas OneTouch temperatūros nustatymas - 3 šilumos lygio nustatymai: aukštas, vidutinis, žemas.
- Tinka skalbyklėms ir džiovyklėms.
- Komplekte yra akumulatoriaus valdiklis.
- Naujas dizainas su gobtuvu.
- 100 % suderinama su MILWAUKEE® M12™ produktų programa.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte nėra akumulatoriaus arba įkroviklio.

Pastaba:

Prieš sandėliuojant švarką, jis turi būti atvėsintas, o akumulatorius ir akumulatoriaus laikiklis turi būti išimti. Anglies pluošto kaitinimo elementai neturi būti įstrigę. Nesandėliuokite akumulatorius šalia metalinių daiktų (trumpojo jungimo rizika). Akumuliatorių ir įkroviklių negalima skaldyti ir reikia visada laikyti sausoje vietoje.

Techninis aprašymas

Medžiaga	Poliesteris
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Gamintojo pavadinimas	M12 HPVBL2-0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Lytis	Unisex
Vidinio pamušalo medžiaga	Poliesteris
Akumuliatorių kiekis	0
unisex dydis	L
Audinio sudėtis	100% poliesteris
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Nuo šalčio sauganti liemenė