



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091237 XXL
GTIN	4058546403652
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

M12 šildoma striukė su anglies pluošto kaitinimo elementais ir šildomomis zonomis krūtinės, nugaros ir pečių srityse. Iki 11 valandų veikimo laikas su M12 12V REDLITHIUM akumuliatoriaus įkrovimu (3,0 Ah). Dygsniuota striukė pagaminta iš lengvo ir patvaraus poliesterio taip pat gali būti dėvima kaip vidinis sluoksnis (išorinis ir vidinis audinys 100% poliesteris). Komfortas net dirbant atšiauriomis, lietingomis ar vėjuotomis oro sąlygomis. Optimizuotas akumuliatoriaus dėklo pritaikymas leidžia laikyti M12 akumuliatorių priekyje arba gale, kad būtų patogiau. Kelios šildymo zonos - 5 įsiūti anglies pluošto kaitinimo elementai paskirsto šilumą svarbiausioms vietoms. Paprastas OneTouch temperatūros nustatymas - 3 šilumos lygio nustatymai: aukštas, vidutinis, žemas. Tinka skalbyklėms ir džiovyklėms. Komplekte yra akumuliatoriaus valdiklis. Naujas dizainas su gobtuvu. 100 % suderinama su MILWAUKEE M12 produktų programa.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte nėra akumuliatoriaus arba įkroviklio.

Pastaba:

Prieš sandėliuojant švarką, jis turi būti atvėsintas, o akumuliatorius ir akumuliatoriaus laikiklis turi būti išimti. Anglies pluošto kaitinimo elementai neturi būti įstrigę. Nesandėliuokite akumuliatorius šalia metalinių daiktų (trumpojo jungimo rizika). Akumuliatorių ir įkroviklių negalima skaldyti ir reikia visada laikyti sausoje vietoje.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M12 HPVBL2-0
Medžiaga	Poliesteris
Lytis	Unisex
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Vidinio pamušalo medžiaga	Poliesteris
unisex dydis	2XL
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Audinio sudėtis	100% poliesteris
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Nuo šalčio sauganti liemenė