

Garant
GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250002 20/12 |
| GTIN | 4067263121138 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas
Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Galvutės ilgis L ₁ | 30 mm |
| Varžtas atraminei plokštei | 259027 8 |
| Plokštelės dydis | 12 mm |
| Atraminė plokštelė | 259031 49 |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 25 mm |
| Serija | Master Eco |
| Laikiklio ISO kodas | DCLNR/L 2020H12 |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204.. |
| Koto dydis | 20 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Spaustukas, varžtas, O žiedas | 259036 22 |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Varžtas atraminei plokštei Tipas 8 | 259027 8 |
| Spaustukas Tipas 22 | 259036 22 |
| Atraminė plokštelė Tipas 49 | 259031 49 |