

Garant
GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/15mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250630 25/15
GTIN	4067263122197
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Plokštelės dydis	15 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 24
Serija	Master Eco
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525X15
Atraminė plokštelė	259031 50
Bendras ilgis L	110 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 8

Galvutės ilgis L_1	40 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte