

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydis: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250631 25/15
GTIN	4067263122326
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Serija	Master Eco
Varžtas atraminei plokštei	259027 8
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525X15
Plokštelės dydis	15 mm
Koto dydis	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 50
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 24
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte