

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, dešin., Koto / plokštelių dydis:
16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260292 16/11
GTIN	4067263122470
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Varžtas atraminei plokštei	269013 6
Plokštelės dydis	11 mm
Serija	Master Eco
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1616H11
Bendras ilgis L	100 mm
Atraminė plokštelė	269007 1
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm

Koto dydis	16 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešinin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte