

**Garant****GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas, dešininė, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Varžtas atraminei plokštei	269013 7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Koto dydis	20 mm
Serija	Master Eco
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259033 5
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2020H16

Bendras ilgis L	100 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte