

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, kairin., Koto / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260293 20/11
GTIN	4067263122517
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 7
Atraminė plokštelė	269007 1
Plokštelės dydis	11 mm
Serija	Master Eco
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2020K11
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Koto dydis	20 mm

Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte