

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, kairin., Koto / plokštelių dydis: 25/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260293 25/11
GTIN	4067263122524
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Serija	Master Eco
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2525M11
Varžtas atraminei plokštei	269013 7
Koto dydis	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Atraminė plokštelė	269007 1

Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte