

**Garant**
**GARANT Master eco tekinimo peilis su fiksavimo kaiščiu, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 20/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Produktų klasė	21U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Tiekimo sudėtis:**

**Su atramine plokštele 1,5°.**

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Serija	Master Eco
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Koto dydis	20 mm
Atraminės plokštelės varžtas	279824 1
Spaustukas, varžtas, O žiedas	279835 3
= atraminė plokštelė 1,5°	279819 1
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Bendras ilgis L	90 mm

Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte