



## PU austinė žarna, mėlyna, ilgis 25 m, Žarnos vidinis Ø (nominalusis dydis): 13mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080221 13
GTIN	7391390300461
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU žarna. Itin atspari alyvai, tirpikliams ir nevandeniniams tirpalams. Darbinis slėgis 16 bar.

Trijų sluoksnių žarna su poliesterio pluošto sustiprinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.

### Techninis aprašymas

Žarnos išorinis Ø	18 mm
Medžiaga	PU pluošto žarna
Žarnos ilgis	25 m
Žarnos vidinis Ø (nominalusis dydis)	13 mm
Spalva	mėlyna
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Produkto pavadinimo požymis	ilgis 25 m
Produkto rūšis	Žarna

