

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Cleaner AC, rūgštinis, Talpa: 5l**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088018 5
GTIN	4067263733140
Produktų klasė	01L

Aprašymas**Modelis:**

GARANT GreenPlus **ultragarsinis valiklis** - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra **be spec. ženklavimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų**. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga. Sonic Cleaner AC - **rūgštinis, bekvapis** valymo koncentratas, naudojamas rūdžių valymui nuo geležinių medžiagų. Kalkių, oksidų ir mineralinių nuosėdų šalinimui.

Paskirtis:

Ultragarsiniams valymo prietaisams.

Rūdys, kalkės, oksidai, mineralinės nuosėdos, alyvos ir tepalai.

Tinka:

Medžiagos padengtos molekuline apsauga, kuri laikinai apsaugo nuo korozijos. Kiti padengimo ar kietėjimo procesai neturi įtakos.

Techninis aprašymas

Užpildomo skysčio kiekis	5 l
Maišymo santykis	5–100 %
Laikymo temperatūra	20 - 80 °C
pH vertė	2,2
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto pavadinimo požymis	rūgštinis
Produkto rūšis	Veiksmingi ultragarso valikliai