

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Cleaner AL-E, šarminis emulsinis, Talpa: 5l



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 088016 5 |
| GTIN | 4067263733126 |
| Produktų klasė | 01L |

Aprašymas

Modelis:

GARANT GreenPlus **ultragarsinis valiklis** - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra **be spec. ženklinimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų**. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga. SONIC Cleaner AL-E, **šarminis emulsinis** valymo koncentratas universalioms ultragarso programoms su puikiu medžiagų suderinamumu.

Paskirtis:

Ultragarsiniam valymo prietaisams.

Emulsijos, aliejai, tepalai, riebalai, antikorozinės priemonės, šlifavimo dulkės, suodžiai, dažai, pritrinimo ir poliravimo medžiagos.

Tinka:

Tinka visoms standartinėms medžiagoms, tokioms kaip plienas ir spalvotieji metalai, stiklas, plastikas, keramika, guma. Geras medžiagų suderinamumas – iš anksto patikrinkite, ar nėra jautrių paviršių.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Maišymo santykis | 3–10 % |
| Užpildomo skysčio kiekis | 5 l |
| Laikymo temperatūra | 20 - 80 °C |
| pH vertė | 11 |
| Tvarumas | GARANT GreenPlus |
| Serija | GreenPlus |
| Produkto pavadinimo požymis | šarminis emulsinis |
| Produkto rūšis | Veiksmingi ultragarso valikliai |