

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Cleaner N, neutral., Talpa: 5l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088017 5
GTIN	4067263733133
Produktų klasė	01L

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT GreenPlus **ultragarsinis valiklis** - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra **be spec. ženklavimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų**. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga. SONIC Cleaner N, **neutralus** valymo koncentratas ypač švelniam jautrių medžiagų, tokių kaip aliuminis, spalvotieji metalai, dažyti ir cinkuoti paviršiai, valymui.

**Paskirtis:**

Ultragarsiniams valymo prietaisams.

Lengvas purvas, pvz., tepalai ir apdorojimo alyvos, abrazyvai, poliravimo ir pritrinimo priemonės, pirštų atspaudai, šlifavimo dulkės.

**Tinka:**

Jautrios medžiagos, tokios kaip aliuminis, spalvotieji metalai, dažyti ir cinkuoti paviršiai, taip pat plienas, nerūdijantis plienas, plastikas, stiklas, keramika ir guma.

**Techninis aprašymas**

Laikymo temperatūra	20 - 60 °C
Užpildomo skysčio kiekis	5 l
Maišymo santykis	2–5 %
pH vertė	9,6
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto pavadinimo požymis	neutral.
Produkto rūšis	Veiksmingi ultragarso valikliai