

HEDI

Kabelių būgnas iš plastiko, Tipas: 50R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081103 50R
GTIN	4003644024186
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, ergonomijos ir saugos savybės.

- **7 laipsnių posvyris didesniai posvyriui ir patogiam dėvėjimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipimas optimaliam kabelių tvirtinimui.**
- **Galima paprastai tvirtinti prie sienų.**

Tinka trumpalaikiam naudojimui lauke.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

Yra diagnostikos sistema	taip
--------------------------	------

Korpuso medžiaga	iš plastiko
Kabelio klasė	H05RR-F
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Kabelio sandara	3G1,5
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Laido ilgis	50 m
Kabelio spalva	juoda
IP apsaugos klasė	IP 44
Elektros lizdų skaičius	3
Nominalioji įtampa	250 V
Kabelio medžiaga	Guminis
Produkto rūšis	Kabelių būgnas