

**X.LT...ER-D721, GH2, Keičiamų plokštelių dydis: 09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221920 09
GTIN	4059782505803
Produktų klasė	28E

Aprašymas**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifluota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	09
Tipas	ALU
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT090408-ER-D721
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	2,01 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	GH2
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,2 - 1,5 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	600 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		