

Garant**Universalus užvartų nuėmimo įrankio korpusas, Kiaurymės Ø d: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156770 4
GTIN	4067263964711
Produktų klasė	15A

Aprašymas**Modelis:**

Priekiniam ir **galiniam kiaurymių užvartų nuėmimui** vienos **operacijos metu. Lengvas valdymas** visose staklėse ir **greitas užvartų nuėmiklio** keitimas. Užvartų nuėmimo įrankiai susideda iš **bazinio korpuso, užvartų nuėmimo peilio ir tvirtinimo varžto.**

Paskirtis:

Tinka **stalui-stovui arba vertikalaus gręžimo staklėms, standartinėms frezavimo staklėms ir CNC apdirbimo centrums.** Atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo parinktis. **Netinka rankinėms mašinoms.**

Pastaba:

Peilis neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsisakyti atitinkamą peilį Nr. 156775 atskirai. Tvirtinimo varžtas yra komplekte. Atsarginį tvirtinimo varžtą rasite Nr. 156780.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	8 mm
kiaurymės Ø	4 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,07 mm/aps.
tinkamas peilio dydis	3
Programuotas matmuo e	10 mm
Iškyšos ilgis L ₁	29 mm
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

