

Garant**Universalus užvartų nuėmimo įrankio korpusas, Kiaurymės Ø d: 19,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156770 19,5
GTIN	4067263965039
Produktų klasė	15A

Aprašymas**Modelis:**

Priekiniam ir **galiniam kiaurymių užvartų nuėmimui** vienos **operacijos metu. Lengvas valdymas** visose staklėse ir **greitas užvartų nuėmiklio** keitimas. Užvartų nuėmimo įrankiai susideda iš **bazinio korpuso, užvartų nuėmimo peilio ir tvirtinimo varžto.**

Paskirtis:

Tinka **stalui-stovui arba vertikalaus gręžimo staklėms, standartinėms frezavimo staklėms ir CNC apdirbimo centrums.** Atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo parinktis. **Netinka rankinėms mašinoms.**

Pastaba:

Peilis neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsisakyti atitinkamą peilį Nr. 156775 atskirai. Tvirtinimo varžtas yra komplekte. Atsarginį tvirtinimo varžtą rasite Nr. 156780.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	20 mm
kiaurymės Ø	19,5 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps.
Programuotas matmuo e	12 mm
Iškyšos ilgis L ₁	80 mm
tinkamas peilio dydis	5
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

