

**Garant****Universalus užvartų nuėmimo įrankio korpusas, Kiaurymės Ø d: 16mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 156770 16     |
| GTIN             | 4067263964964 |
| Produktų klasė   | 15A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Priekiniam ir **galiniam kiaurymių užvartų nuėmimui** vienos **operacijos metu. Lengvas valdymas** visose staklėse ir **greitas užvartų nuėmiklio** keitimas. Užvartų nuėmimo įrankiai susideda iš **bazinio korpuso, užvartų nuėmimo peilio ir tvirtinimo varžto.**

**Paskirtis:**

Tinka **stalui-stovui arba vertikalios gręžimo staklėms, standartinėms frezavimo staklėms ir CNC apdirbimo centrums.** Atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo parinktis. **Netinka rankinėms mašinoms.**

**Pastaba:**

**Peilis neįeina į komplekto sudėtį.** Prašome užsisakyti atitinkamą peilį Nr. 156775 atskirai. Tvirtinimo varžtas yra komplekte. Atsarginį tvirtinimo varžtą rasite Nr. 156780.

**Techninis aprašymas**

|   |             |
|---|-------------|
| Bendras ilgis L                           | 125 mm      |
| kiaurymės Ø                               | 16 mm       |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 16 mm       |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/aps. |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>              | 80 mm       |
| Programuotas matmuo e                     | 12 mm       |
| tinkamas peilio dydis                     | 5           |
| Vidinis aušinimas                         | ne          |
| Spalvinis žymėjimas                       | be          |

