

Garant**Universalus užvartų nuėmimo įrankio korpusas, Kiaurymės Ø d: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156770 7
GTIN	4067263964773
Produktų klasė	15A

Aprašymas**Modelis:**

Priekiniam ir **galiniam kiaurymių užvartų nuėmimui** vienos **operacijos metu. Lengvas valdymas** visose staklėse ir **greitas užvartų nuėmiklio** keitimas. Užvartų nuėmimo įrankiai susideda iš **bazinio korpuso, užvartų nuėmimo peilio ir tvirtinimo varžto.**

Paskirtis:

Tinka **stalui-stovui arba vertikalios grežimo staklėms, standartinėms frezavimo staklėms** ir **CNC apdirbimo centrums**. Atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo parinktis. **Netinka rankinėms mašinoms.**

Pastaba:

Peilis neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsisakyti atitinkamą peilį Nr. 156775 atskirai. Tvirtinimo varžtas yra komplekte. Atsarginį tvirtinimo varžtą rasite Nr. 156780.

Techninis aprašymas

kiaurymės Ø	7 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	115 mm
tinkamas peilio dydis	5
Programuotas matmuo e	12 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,09 mm/aps.
Iškyšos ilgis L ₁	53 mm
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

