

**Garant**
**Weldon įspraustinė Forma AD su aušinimo kanalu, BT 30 A = 100,  
Užspaudimo Ø D1: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302591 16
GTIN	4067263983958
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Išorinis Ø D	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Laikiklis	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė