

Garant**Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms Forma ADB, BT 40, trumpas, Kaiščio Ø d1: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302895 13
GTIN	4067263002574
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.: DIN 841.

Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	13
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	13
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	13

Laikiklis	BT 40, trumpas
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė