

**X.L...SR-D, SC3025, Keičiamų plokštelių dydis: 09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221933 09
GTIN	4059782505742
Produktų klasė	28E

**Aprašymas****Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių dydis	09
Tipas	GG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW090408-SR-D
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	2,01 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	SC3025
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,3 - 2 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	260 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		