



HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HE, AlTiN, Ø DC m7: 6,1mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122687 6,1
GTIN	4067263011941
Produktų klasė	12F

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną**. Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl **patobulinto kietmetalio substrato** ir aukštai **temperatūrai atsparios dangos**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	43,9 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D_c	6,1 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	53 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Bendras ilgis L	91 mm
Serija	Pro Inox
Danga	AlTiN

Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	45 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		