

**Garant**

**Karštojo užspaudimo patronas su įpjovomis aušinimo kanalui, SK 40 A = 130,  
Užveržimo ØD1: 4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302364 4
GTIN	4067263014324
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Su 4 aušinimo kanalų įpjovomis ties tvirtinimo anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

**Privalumai:**

Patobulintas aušinimas tiesiai prie įrankio veleno. **Palengvina mažų skersmenų įrankių atlaisvinimą.**

**Paskirtis:**

Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Laikiklis	SK 40 A = 130

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Aušinimo kanalo anga	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas