

Garant**Karštojo užspaudimo patronas su įpjovomis aušinimo kanalui, HSK-A 63 A = 130, Užveržimo Ø D1: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308311 3
GTIN	4067263014379
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Su 4 aušinimo kanalų įpjovomis ties tvirtinimo anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Privalumai:

Patobulintas aušinimas tiesiai prie įrankio veleno. **Palengvina mažų skersmenų įrankių atlaisvinimą.**

Paskirtis:

Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, karštojo užspaudimo patrono ilgintuvai Nr. 302410–302416, karštojo užspaudimo prietaisai Nr. 354210–304755.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Užspaudimo Ø D ₁	3 mm
Išorinis Ø D	17 mm

Ø D ₂	12 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 130
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas