

Garant
Weldon įspraustinė, HSK-A 63 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 18mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	304309 18
GTIN	4067263014539
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
 - HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
- GARANT:** tikslus šlifavimas, (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	50 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Užspaudimo Ø D ₁	18 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------