

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 40 trumpas,  
Užspaudimo Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308560 12
GTIN	4067263014690
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Išorinis Ø D	32 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	75 mm

Laikiklis	PSC 40 trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas