

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 50, trumpas,  
Užspaudimo  $\varnothing$  D1: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308562 14
GTIN	4067263014782
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
- **Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.**

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

Išorinis $\varnothing$ D	34 mm
Užspaudimo $\varnothing$ D <sub>1</sub>	14 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm

Laikiklis	PSC 50, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas