



Švarkas Quality Dress, šviesiai pilkas, Dydis DE: 106



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091112 106
GTIN	4014382978570
Produktų klasė	09S

Aprašas

Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Darbinis švarkas su kišenėle telefonui.

- **Rankogaliai su sagomis.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.**

Aprašas:

- **Vidinė kišenė ties krūtine.**
- **Paslėpta sagų juosta.**
- **Dvi sutvirtintos šoninės kišenės.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Striukė, rugiagėlių mėlynumo Nr. 091111.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis FR	46L
Kišenių ant krūtinės su antkišenių ir lipukais kiekis	2
Gamintojo pavadinimas	Quality Dress
Vidinių kišenių kiekis	1
Striukės užsegimas	Užsegamas sagomis
Šoninės kišenės	sustiprintas
Juosmuo	Liemuo be gumos
Šoninių kišenių kiekis	2
Rankogaliai	Rankogaliai su sagomis
Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis	dešininė
uždengtas užsegimas	taip
Dydis DE	106
Dydis UK	38L
Dydis US	38/36
Dydis IT	46L
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	46L
Dydis NL	106
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu

Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkas
Produkto rūšis	Darbo švarkas