



Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 25/2
GTIN	4059782503212
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
Keičiamų plokštelių dydis	09
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 0904
Ø D_3	10 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Keičiamų plokštelių varžtas	229917 (T15; 2,1 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas a_{max}	9,3 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,55 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229917