

**„Hold fast“ apvalus magnetas, AlNiCo, Ø: 70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085968 70
GTIN	2050000965340
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

Su sraigtu magneto patraukimui nuo apdirbamos detalės. Su 2 sriegio kiaurymėmis M8 fiksatorių pritvirtinimui.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	880 N
Svoris	2 kg
Ø	70 mm
Magneto aukštis	64,5 mm
Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje	M8 mm
tvirtinimo sriegių kiekis	2
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Apvalus magnetas

