

**Įrankių laikiklis, forma B5 radialinis, dešininis, ilgas, Koto Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319047 40
GTIN	4067263201298
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

$h_1$	25 mm
$h_2$	25 mm
$h_5$	32,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
$b_1$	118 mm
$l_2$	44 mm
$l_1$	22 mm

Koto $\varnothing d_1$	40 mm
$b_2$	75,5 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis