



Antdėklas Rifliuotas, išorinis sriegis, atlenkiamas, Sriegis M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370061 M12
GTIN	4059245309528
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M12
maksimali apkrova (statinė)	64 kN
Išorinis Ø D	20 mm
H ₁	36 mm

Aukštis H ₂	18 mm
Produkto rūšis	Antdėklas