

**Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal, Sriegis M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370068 M6
GTIN	4059245000999
Produktų klasė	37K

**Aprašymas****Modelis:**

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.**

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

**Paskirtis:**

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

**Pastaba:**

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M6
maksimali apkrova (statinė)	50 kN
Išorinis $\varnothing D_1$	18 mm
Išorinis $\varnothing D$	22 mm

## Duomenų lapai

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Aukštis H	16,5 mm
Produkto rūšis	Antdėklas